



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ONE-KEY™, Tyyppi: M18ODD3-5



Tilaustiedot

Tilausnumero	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä. Huippumalli FUEL™, jossa **harjaton POWERSTATE™-moottori** erittäin tehokkaaseen työstöön. **Erittäin vähäinen kuluminen** ja jopa 10-kertainen käyttöikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna. Suuri tehokkuus ja parannettu akun kapasiteetti mahdollistavat jopa **kaksinkertaisen käyttöajan** (muihin litiumionitekniikoihin verrattuna). **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuisia tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
- **Ylikuormitusuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**

M18 FUEL™ **ONE-KEY™** akkupora/ruuvinväännin korkealla vääntömomentilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x M18 Red-litiumioniakku, M12-18 FC -laturi, vyökiinnitin, HD-Box (järjestelmälaukku). Sisältää lisäkahvan, joka helpottaa vääntömomentin tukemista.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Paino	2,1 kg
akun jännite	18 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti kova	158 Nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	M18 ONEDD3-502X
Sovellusliitäntä	OneKey
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Akkukapasiteetti	5 Ah
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, ONE-KEY-sovellusyhteys
USP2	Harjaton moottori, 2 akku, laukussa