


**Garant****SNHX 1205 Neutraali, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,13 mm
tyyppi	INOX
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7535
Pinnoitus	pinnoitettu
Terän paksuus E	5,56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,4 mm

uranleveydelle a <sub>p</sub>	10; 14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään