

Garant**SNHX 1205 Neutraali, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot arvolle a_e max.uranleveydelle a_p : 10; 14 mm

Laji: HB7525

Viisteen leveys: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7525
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,4 mm
uranleveydelle a_p	10; 14 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään