

**Garant****Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211852 16/2   |
| GTIN         | 4045197648563 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

**Käyttö:**

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jysyttäessä syviä koloja.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sopiva kääntöterä               | VDGT 11T2..          |
| Kiinnityskierre M               | M8                   |
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub> | 8,5 mm               |
| Kääntöterä-ruuvisarja           | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub> | 35 mm                |
| Ø D <sub>2</sub>                | 12,7 mm              |
| Terän Ø D <sub>c</sub>          | 16 mm                |
| Terien lkm Z                    | 2                    |

|  |               |
|--|---------------|
| Porrastuskulma $\alpha_{\max}$             | 6,9 astetta   |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm         |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$ | 30 mm         |
| Pyöröporausjyrsintä $a_p$                  | 3,5 mm        |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$      | 12,4 mm       |
| $\varnothing D_3$                          | 14 mm         |
| varren malli                               | Kierteellinen |
| Asetuskulma $\kappa$                       | 93 astetta    |
| Jyrsintäkäyttö                             | Parrastus     |
| Jyrsintäkäyttö                             | Pyöröjyrsimet |
| Sisäjähdytys                               | kyllä         |
| Lastuamisstrategia                         | MTC           |
| Työkalun vaihto                            | PowerCard     |
| Tuotetyyppi                                | Upotusjyrsin  |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm     | 211750 0,9 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 7IP | 674252 7IP |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa   | 219801     |