

# Yale

Hydraulinen käsipumppu HPS, Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus: 2/0,7l



## Tilaustiedot

Tilausnumero	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Tuoteluokka	08Y

## Kuvaus

### Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

2-portainen käsipumppu, jossa **pikaliike** (ei koossa 1/0,7). Vaihto tasosta 1 tasoon 2 tapahtuu automaattisesti. **Paineenrajoitusventtiilin säätöväli 0 – 700 baaria. Täysmetallirakenne**, pitävän otteen mahdollistava, hienosäädettävä poistoventtiili, tuuletus- ja öljyntäyttöaukot sekä kantolenkki käsikahvassa

### Toimituksen sisältö:

Sisältää öljyn, ei painemittaria.

### Huomautus:

**Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.**

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

## Tekninen kuvaus

Paino	7 kg
Tyhjänoston siirtomäärä (1. vaihe)	11 ml
Käytettävissä oleva säiliötilavuus	700 ml
Kuorman noston siirtomäärä (2. vaihe)	2 ml
Puristusvaiheiden lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Hydraulinen käsipumppu

---

**Tarvikkeet**

Painemittarisarja GYA-63 Näyttöalue 0-1000 bar

086087 0-1000