

Garant
Upotusjyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Ulkoneman pituus L_1	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	48 mm
Porrastuskulma α_{max}	4,01 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	21,4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm

Pyöröporausjyrsintä a _p	3,5 mm
Ø D ₃	23 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219801