


Garant**VCGT 220530 FN timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211860 ALU
GTIN	4045197555632
Tuoteluokka	21B

Kuvaus**Malli:**

Timanttipinnoitettu jysinkääntöterä suurempiin jysintänopeuksiin ja pidempään kestoikään piikarbidipitoisien materiaalien kohdalla.

Huomautus:

$a_{p\max} = 7$ mm rouhintaan, kun $a_e = 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö f_z	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	3 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 220530 FN
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1900 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	680 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		