




Työntömittasarja, digitaalinen IP 67, Mittausalue: 200mm



Tilastiedot

Tilausnumero	415555 200
GTIN	4029713019235
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen Pocket Talent -työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 7,5 mm. Mukana PRESET-toiminto (mittausarvon esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, asetustulkki 50 mm, 2 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen. Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900 - 434915 kierteellä M2,5. Datakaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Nappiparisto
virheraja	0,03 mm
Leukapituus	48 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Lukema	0,01 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Mittausalue	0 - 200 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------