

Garant**Upotusjyrsin 93°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Kiinnityskierre M	M10
Terien lkm Z	2

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	16,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Porrastuskulma α_{\max}	5,23 astetta
$\varnothing D_3$	18 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	93 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP