

Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 20astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 20
GTIN	4045197658166
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kulma γ	20 astetta
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
saavutettava viisteen leveys b	28,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h	10 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)

suurin $\varnothing D_1$	91 mm
Pienin $\varnothing D$	35 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,3 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811