

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 75astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 75
GTIN	4045197410542
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut käanttöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita käanttöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kulma $\gamma$	75 astetta
saavutettava viisteen korkeus h	29,5 mm
suurin $\varnothing D_1$	50,7 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
Sopiva käanttöteriä	AP.. 1604..
saavutettava viisteen leveys b	8 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
Pienin $\varnothing D$	35 mm

Kokonaispituus $L_{ges}$	60 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,11 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219811
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP