

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 30astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 30
GTIN	4045197410511
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöteriä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Kulma $\gamma$	30 astetta
Kiinnitysreiän $\varnothing$	27 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
saavutettava viisteen leveys b	26,5 mm
suurin $\varnothing$ D <sub>1</sub>	84,6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm

saavutettava viisteen korkeus h	15,1 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Pienin ØD	35 mm
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,2 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0