

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää h7, HB7630, Ø D: 16,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231650 16,8
GTIN	4045197662040
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Tekninen kuvaus

Ø D	16,8 mm
Syöttö f INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/kierr,
Peruselementin koko	16 mm
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kärkikulma	135 astetta

Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Torx Plus -ruuvi Käyttö 8IP1	231999 8IP1
------------------------------	-------------