

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 40astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 40
GTIN	4045197658173
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

suurin $\varnothing D_1$	84 mm
Kääntöteriä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Pienin $\varnothing D$	35 mm
saavutettava viisteen korkeus h	19 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
saavutettava viisteen leveys b	24,5 mm

Kulma $\gamma$	40 astetta
Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
Hampaan syöttö arvossa $h_{\text{max}}$	0,16 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP