

Garant**Kulmajyrsin, 90° lyhyt, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Koneen vakaa toiminta on välttämätön edellytys jyrsittäessä umpimateriaalia sekä käytettäessä kääntöterien koko lastuamispituutta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Kääntöterä-ruuvisarja	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Terien lkm Z	3
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 5,0Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219812