

Garant**APMT 060204 ER, HB7630, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215664 INOX |
| GTIN | 4045197601483 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| tyyppi | INOX |
| Syöttö f_z / hammas | 0,08 mm |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Sarja | Softcut® |
| ISO-koodi-kääntöterä | APMT 060204 ER |
| Laji | HB7630 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | M |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |