

**Garant****APMT 060208 ER, HB7630, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215665 INOX
GTIN	4045197673756
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,08 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 060208 ER
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		