

Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 60astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 60
GTIN	4045197410535
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen korkeus h	26,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm

suurin $\varnothing D_1$	65 mm
Kulma γ	60 astetta
saavutettava viisteen leveys b	15,1 mm
Pienin $\varnothing D$	34,8 mm
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,12 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219811