

Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 15astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215700 15
GTIN	4045197410504
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

- Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
- Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	219811 (15IP; 5,0 Nm)
saavutettava viisteen pituus l	30 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
saavutettava viisteen leveys b	29,5 mm
suurin $\varnothing D_1$	94 mm

saavutettava viisteen korkeus h	8 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Pienin ØD	35,4 mm
Kulma γ	15 astetta
Hampaan syöttö arvossa h _{max}	0,4 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219811
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0