

SONO SWISS®

**Ultraäänitehopuhdistusaine, litraa: T1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082930 T1
GTIN	2050000969089
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikä, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikä lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

**Käyttö:**

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

**Huomautus:**

Muita erityispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavissa haluttaessa.

Ei saatavissa kaikissa maissa.

Käyttötaulukko on luettelon seuraavalla sivulla. **Säilytys** vain suljetussa alkuperäisessä astiassa -5 °C:n – 30 °C:n lämpötilassa.

Suojattava **kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.**

**Ei saa säilyttää yhdessä** happojen kanssa.

Vaarallisen aineen tunnus: GHS05 syövyttävä  
Nestetäyttökapasiteetti: 2,5 l

## Tekninen kuvaus

Puhdistusainetyyppi	Puhdistusaine teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Nestetäyttökapasiteetti	2,5 l
Vaarallisen aineen tunnus	GHS05 syövyttävä
Vaikutusaika	3 - 5 min
Säilytyslämpötila	-5 - 30 °C
Sekoitusuhde	3 - 8 %