



Monikäyttö-öljy, Sisältö: 500 ml



Tilaustiedot

Tilausnumero	083000 500
GTIN	5032227690349
Tuoteluokka	08E

Kuvaus

Malli:

Maailmanlaajuisesti tunnettu WD40-monikäyttö-öljy on lähes hajuton ja sen ponneaine on ympäristöä säästävää, ei sisällä teflonia, hartsia, silikonia eikä happoja.

Käyttö:

- **Ruosteenpoistoaine irrottaa hyvän tunkeutumiskykynsä ansiosta ruostuneet liitokset ja kiinnijuuttuneet ruuvit ja mutterit tehokkaasti.**
- **Puhdistusaine: irrottaa tehokkaasti pinttyneenkin lian, ei tartu eikä kovetu.**
- **Voiteluaine kaikille liukupinnoille, hienomekaniikalle, saranoille, Bowden-vaijereille, lukoille ja heloille.**
- **Korroosiosuojaus: WD-40 läpäisee kosteuden, tunkeutuu suojattavan materiaalin huokosiin ja estää korroosion. Arat ja arvokkaat työkalut pysyvät uudenveroisina.**
- **Kontaktisuihke: poistaa kosteuden sähkökomponenteista.**

Käännettävällä suihkutuspultkella leveä tai pistemäinen suihku. Käyttö mahdollista vain jommassakummassa ääriasennossa (0°, 90°).

Huomautus:

Julkaisut: Mm. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Malli: Suihketölkki

Vaarallisen aineen tunnus: GHS07 huomio

Vaarallisen aineen tunnus: GHS02 tulenarka

Vaarallisten aineiden luokka: 2.1

Suihkutuspää: Smart Straw

Tekninen kuvaus

Suihkutuspää	Smart Straw
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Vaarallisen aineen tunnus	GHS02 tulenarka
Väri	vaaleanruskea
Hapettavat ominaisuudet	ei
Vaarallisten aineiden luokka	2.1
kiehumispiste	176 °C
UN-numero	UN1950
veteenliukenevuus	liukeamaton
leimahduslämpötila	47 °C
Kinemaattinen viskositeetti	< 1 mm ² /s
Säilytyslämpötila	15 - 50 °C
Sisältö	0,5 l
Malli	Suihketölkki
Tuotetyyppi	Monikäyttö-öljy/yleisöljy