

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 10mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212070 10 |
| GTIN | 4045197192271 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..05 – $a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------------|
| Sopiva kääntöterä | RD.. 0501 |
| Terän Ø D _c | 10 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219802 (6IP; 0,6 Nm) |
| Kokonaispituus L _{ges} | 70 mm |
| Ø D ₃ | 5 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 30 mm |
| Varren Ø D ₅ h6 | 10 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 18 mm |

| | |
|--|-----------------|
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 15 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 5,37 astetta |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 3,72 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1,1 mm |
| Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta |
| varren malli | Lieriövarsi. |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Terien jako | epätasainen |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219802 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP |