

Garant
Kopiojyrsin (RD..07) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D: 35mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212100 35
GTIN	4045197192509
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Ø D_3	28 mm
Terän Ø D_c	35 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø $D_1\ h_6$	17 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Ø D_2	28,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	26,21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,07 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2