

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 10/2Lmm

Tilastiedot

Tilausnumero	212070 10/2L
GTIN	4045197549624
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..05 – $a_{p,max} = 1,1$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	39 mm
Ø D_3	5 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 0501
Kääntöterä-ruuvisarja	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren Ø D_5 h6	12 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	15 mm

Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	3,72 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,1 mm
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219802