

Garant**Kopiojyrsin (RD..07) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212100 20
GTIN	4045197192493
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	20 mm
Kiinnityskierre M	M10
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Ø D ₃	13 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Terien lkm Z	4
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	11,21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,5 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803