

Garant**TKM-pitimet, mukautettavat, jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212000 25
GTIN	4045197659255
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat. Varsi hiottu koko pituudeltaan h6:ssa – yksilölliseen katkaisuun ja vapauttamiseen.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Varsi voidaan vapauttaa mitaan $\varnothing d_{1 \text{ min}}$ asti.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Hyötypituus L_1	45,8 mm
Varren $\varnothing D_5$ h6	25 mm
pienin vapautettava ulko- $\varnothing d_1$	24,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	198 mm
Sarja	TopCut
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

