

**Garant****APMX 16..04 TR, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,14 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,14 mm
Sopivat pitimet	AP..1604
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..04 TR
Laji	HB7515
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	380 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	265 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	170 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		