

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 12/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212070 12/3
GTIN	4045197606082
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..05 – $a_{p\ max} = 1,1$ mm.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	75 mm
Terän Ø D_c	12 mm
Varren Ø D_s h6	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD.. 0501
Ulkoneman pituus L_1	15 mm
Ø D_3	7 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	22 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,5 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	5,72 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,1 mm
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219802
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP