

Garant**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212105 25
GTIN	4045197192530
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Varren Ø D _s h6	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kokonaispituus L _{ges}	107 mm
Ø D ₃	15 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,22 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,45 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP