

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsin, jossa epätasainen jaotus hiljaiseen käyntiin. DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä. Teknisistä syistä mallissa ei ole sisäjäähdytystä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Terän Ø D _c	160 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Terien lkm Z	10

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219812
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP