

**Garant****Viistejyrsin, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 60astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 60
GTIN	4045197383242
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Pienin $\varnothing D$	17 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	16 mm
suurin $\varnothing D_1$	45 mm
saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	52 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
saavutettava viisteen leveys b	13 mm
Kulma $\gamma$	60 astetta
saavutettava viisteen korkeus h	24 mm

vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	3
Hampaan syöttö arvossa $h_{\text{max}}$	0,12 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP