

**APHT 160416ER-46, SP6519, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215773 UNI
GTIN	4045197503619
Tuoteluokka	28E

Kuvaus**Huomautus:**

Käytä näitä kääntöteriä **ainoastaan ruuvien nro 229908 (15 IP; 5,0 Nm)** kanssa. Käytettäessä kääntöteriä $r \geq 3,2$ mm pitimissä nro 215705, 215710, 215715 ja 215717 kiinnitysstukkaa on muokattava.

Nirkon säde: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,6 mm
ISO-koodi-kääntöteriä	APHT 160416ER-46
Laji	SP6519
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöteriä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		