

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kulmajyrsin, jossa epätasainen jaotus hiljaiseen käyntiin.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Kääntöterä-ruuvisarja	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	66 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219812
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP