


**Garant****APKT 16..04 PDFR, HU7710, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,05 mm

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,18 mm

**Tekninen kuvaus**

Sopivat pitimet	AP..1604
Syöttö $f_z$ / hammas	0,18 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APKT 16..04 PDFR
Laji	HU7710
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,05 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		