

Garant**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,05 mm

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Sopivat pitimet	AP..1604
Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APKT 16..08 PDFR
Laji	HU7710
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,05 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		