

**Garant****APMX 16..08 PDER, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215748 INOX
GTIN	4045197411044
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Sopivat pitimet	AP..1604
Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..08 PDER
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	500 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	350 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	35 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		