

Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 20astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 20
GTIN	4045197658203
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen korkeus h	9 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
suurin $\varnothing D_1$	69 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
saavutettava viisteen leveys b	26 mm
Pienin $\varnothing D$	17 mm
saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3

Kokonaispituus L_{ges}	52 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kulma γ	20 astetta
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,3 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814