

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kulmajyrsin, jossa epätasainen jaotus hiljaiseen käyntiin.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219812 (15IP; 5,0 Nm)
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 16..
Terän Ø D _c	80 mm
Terien lkm Z	7
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219812