

Garant**APKX 16..24 PDER, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215756 INOX
GTIN	4045197411082
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Tekninen kuvaus

Sopivat pitimet	AP..1604
tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	2,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APKX 16..24 PDER
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	500 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	350 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		