


Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 30astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 30
GTIN	4045197383228
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h	13 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
saavutettava viisteen leveys b	24 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Pienin $\emptyset D$	17 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Kulma γ	30 astetta
suurin $\emptyset D_1$	65 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Kokonaispituus L_{ges}	52 mm
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,2 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814