

Garant**APMX 16..08 TR, HB735, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Nirkon säde: 0,8 mm

Tekninen kuvaus

Sopivat pitimet	AP..1604
tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..08 TR
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		