

Garant**APMX 16..08 TR, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 5,76 mm

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
tyyppi	ST900
Sopivat pitimet	AP..1604
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMX 16..08 TR
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM

Pöytälevyn paksuus	5,76 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	235 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	195 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	150 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		