


Garant**Viistejyrsin, reiällä, Kulma γ : 40astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215795 40
GTIN	4045197412911
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

suurin $\varnothing D_1$	59 mm
Pienin $\varnothing D$	17 mm
saavutettava viisteen korkeus h	17,8 mm
saavutettava viisteen pituus l	27,5 mm
saavutettava viisteen leveys b	19 mm
Kokonaispituus L_{ges}	52 mm
Kulma γ	40 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm

Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,16 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP