

HEDI

Halogeenilamppu ja jalusta, 230 V, Tehonkulutus: 400 W



Tilaustiedot

Tilausnumero	081222 400
GTIN	4003644013548
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Painevalettu alumiinikotelo, alumiiniheijastin ja lamppu. Roiskevesisuojaattu. Virtakytkin kotelossa.

Teräsputkijalusta, jossa portaaton korkeudensäätö 0,8 - 1,9 m, vahvistustuki ja irrotettava halogeenilamppu.

Valovirta: 9200 lm

Energiatehokkuusluokka : C

Tekninen kuvaus

Energiatehokkuusluokka	C
Tehonkulutus	400 W
Valovirta	9200 lm
Lamppu	Halogeeni
Nimellisjännite	230 V
Tuotenimen määrite	230 V

Tarvikkeet

Halogeenivaralamppu Tehonkulutus 400 W

081225 400