



## Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	220803 63/4
GTIN	2050002058293
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Malli:

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle  $G = 6,3$  nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön  $r_e = 6,0$  mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Kiinnitysreiän Ø	22 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	45 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	16 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun $a_{max}$	53,5 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	4 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,68 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------