

**Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	220803 63/5
GTIN	2050002058309
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Malli:**

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle $G = 6,3$ nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön $r_e = 6,0$ mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Kiinnitysreiän Ø	22 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	16 mm
Terän Ø D_c	63 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuspituus L kun a_{max}	53,5 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,68 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------