

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212145 52/5
GTIN	4045197192790
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D _c	52 mm
Sopiva kääntöteriä	RD..12T3
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	92 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	2,5 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	36,94 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,3 astetta
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807