

**Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	220803 80/4
GTIN	2050002058316
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle  $G = 6,3$  nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön  $r_e = 6,0$  mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysreiän Ø	27 mm
Terän Ø $D_c$	80 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	4 mm

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	70,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,03 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	144 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------