

Garant**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212135 20/2
GTIN	4045197192707
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kierrelitettä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.**Tekninen kuvaus**

Ø D ₁ h6	10,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Ø D ₃	10 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Kiinnityskierre M	M10
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	7,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8