

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p \max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöteriä	RD..12T3
KiinnitysreiänØ	27 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	66 mm
$\varnothing D_3$	54 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	6
Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	120 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	130 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	50,94 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,94 astetta
Asetuskulma κ	15 - 27 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP